



Galvenā

Diapazons	Linerģija
Produkta klāsts	Linerģija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ierīces padevējs
Produkta nosaukums	Linerigy FC
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne ComPact Compact NSXm) ķēdes pārtraucējs
Nodrošināts aprīkojums	Saliekams elastīgs savienojums ar Linergy kopnēm

Papildinošs

Installation description	Kabīne - platums 650 mm
Ierīču skaits	5 (3P)
Poļu apraksts	3P
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - vertikāli uzstādīšana
Montāžas atbalsts	Montāžas plāksne
Uzstādīšanas virziens	Horizontāli
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	800 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ie] nominālā darba strāva	600 A pie 35 °C
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	18 kA
Es neesmu aktivizējis	4500000 A².s
Pieļaujamā strāva	575 A pie 40 °C : IP31 525 A pie 50 °C : IP31 500 A pie 40 °C : IP55 450 A pie 50 °C : IP55
Savienojumi - termināļi	Piegāde : elastīgi stieņi (fāze) Izbraucējs : iespraudiet (fāze) , 5 izbraucēji
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	KEMA[RETURN]ASTA
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Garums	480 mm
Augstums	132 mm
Dzīļums	235 mm
Krāsa	melns

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,0 cm
1. iepakojuma platums	25,0 cm
1. iepakojuma garums	49,0 cm
1. iepakojuma svars	6,073 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	35
2. iepakojuma augstums	87,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	224,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei